PTFIX 1,5-F - Bride

1049503

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1049503

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bride, avec fixation par vis, pour le montage direct des blocs FIX de 1,5 mm^2, profondeur: 17,7 mm, largeur: 7,7 mm, hauteur: 21,6 mm, coloris: gris, type de montage: Montage vissé

Avantages

- Possibilités aisées de repérage

Données commerciales

Référence	1049503
Conditionnement	30 Unité(s)
Commande minimum	30 Unité(s)
Clé de vente	BEAZ11
Product key	BEAZ11
GTIN	4055626661087
Poids par pièce (emballage compris)	1,667 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,65 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	0,2 Nm

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	7,7 mm
Hauteur	21,6 mm
Profondeur	17,7 mm
Diamètre de perçage	4,7 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Type de montage	Montage vissé

Dessins

Dessin coté



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1049503

EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,01 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr