CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement

1092040

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit PTFIX dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX 102. 90 blocs répartiteurs, entre autres avec contact d'alimentation à section assignée de 6 mm^2 et contacts de prise à section assignée de 2,5 mm^2, 40 monoblocs section à assignée de 2,5 mm^2, 60 adaptateurs de rail DIN, 20 brides à vis, ponts enfichables et matériel de repérage

Données commerciales

Référence	1092040
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BEA191
Product key	BEA191
GTIN	4055626906911
Poids par pièce (emballage compris)	4☐820 g
Poids par pièce (hors emballage)	4☐758 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

PTFIX 6/12X2,5 GY - Bloc distributeur

3273352

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273352



Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm^2, Dérivation, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm^2, section : 0,5 mm^2 - 10 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

PTFIX 6/12X2,5 BU - Bloc distributeur

3273354

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273354



Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm^2, Dérivation, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm^2, section : 0,5 mm^2 - 10 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu

PTFIX 6/12X2,5 RD - Bloc distributeur

3273356

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273356



Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm^2, Dérivation, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm^2, section : 0,5 mm^2 - 10 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: rouge

PTFIX 6/12X2,5 GNYE - Bloc distributeur

1091671

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091671



Bloc distributeur, Bloc de jonction de base avec alimentation sans fonction de conducteur de protection, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm^2, Dérivation, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm^2, section : 0,5 mm^2 - 10 mm^2, type de montage: Volant, coloris: vert/jaune

PTFIX 6X2,5 GY - Bloc distributeur

3273264

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273264




Bloc distributeur, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

PTFIX 6X2,5 BU - Bloc distributeur

3273266

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273266




Bloc distributeur, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu

PTFIX 6X2,5 RD - Bloc distributeur

3273268

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273268



Bloc distributeur, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: rouge

PTFIX 6X2,5 GNYE - Bloc distributeur

1091668

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091668



Bloc distributeur, Bloc de jonction de base sans fonction de conducteur de protection, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: Volant, coloris: vert/jaune

PTFIX 2X2,5 GY - Monobloc

1028067

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1028067



Monobloc, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

PTFIX 2X2,5 BU - Monobloc

1028068

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1028068



Monobloc, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu

PTFIX 2X2,5 RD - Monobloc

1028069

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1028069



Monobloc, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: rouge

PTFIX 2X2,5 GNYE - Monobloc

1091665

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091665



Monobloc, Bloc de jonction de base sans fonction de conducteur de protection, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: Volant, coloris: vert/jaune

PTFIX-NS35 - Adaptateur de rail DIN

3274054

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274054

Adaptateur de rail DIN pour NS 35 et NS 15 destiné à recevoir des blocs FIX de 2,5 mm^2, 4 mm^2 et 10 mm^2 dans le sens vertical, couleur : gris



PTFIX-NS35A - Adaptateur de rail DIN

3274056

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274056

Adaptateur de rail DIN pour NS 35 destiné à accueillir des blocs FIX de 2,5 mm^2 et 4 mm^2 dans le sens horizontal, couleur : gris



PTFIX-F - Bride

3274060

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274060



Bride, avec fixation par vis, pour le montage direct des blocs FIX de 2,5 mm^2 et 4 mm^2, profondeur: 21,7 mm, largeur: 8,6 mm, hauteur: 28,6 mm, coloris: gris, type de montage: Montage vissé

FBS 2-5 - Pont enfichable

3030161

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030161




Pont enfichable, pas: 5,2 mm, nombre de pôles: 2, intensité nominale: 24 A, longueur: 23 mm, coloris: rouge

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Repères pour blocs de jonction

0804183:0001

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804183:0001




Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 1 ... 10, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, type de montage: collage

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Repères pour blocs de jonction

0804183:0011

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804183:0011




Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 11 ... 20, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, type de montage: collage

SK 5/3,8: L1-N,PE - Carte de marquage

0804206

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804206



Carte de marquage, blanc (RAL 9010), repéré, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 3,8 mm, largeur du champ de texte: 5 mm

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc distributeur

Dimensions

Largeur	445 mm
Hauteur	358 mm
Profondeur	118 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau isolant	PA

Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040

EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr