

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit PTFIX dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX 102. 90 blocs répartiteurs, entre autres avec contact d'alimentation à section assignée de 6 mm<sup>2</sup> et contacts de prise à section assignée de 2,5 mm<sup>2</sup>, 40 monoblocs section à assignée de 2,5 mm<sup>2</sup>, 60 adaptateurs de rail DIN, 20 brides à vis, ponts enfichables et matériel de repérage

## Données commerciales

Référence	1092040
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BEA191
Product key	BEA191
GTIN	4055626906911
Poids par pièce (emballage compris)	4□781 g
Poids par pièce (hors emballage)	4□758 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## Ce kit comprend

### PTFIX 6/12X2,5 GY - Bloc distributeur

3273352

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273352>



Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm<sup>2</sup>, Dérivation, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm<sup>2</sup>, section : 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

---

### PTFIX 6/12X2,5 BU - Bloc distributeur

3273354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273354>



Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm<sup>2</sup>, Dérivation, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm<sup>2</sup>, section : 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement


1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## PTFIX 6/12X2,5 RD - Bloc distributeur

3273356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273356>



Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm<sup>2</sup>, Dérivation, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm<sup>2</sup>, section : 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: rouge

---

## PTFIX 6/12X2,5 GNYE - Bloc distributeur

1091671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091671>



Bloc distributeur, Bloc de jonction de base avec alimentation sans fonction de conducteur de protection, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm<sup>2</sup>, Dérivation, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm<sup>2</sup>, section : 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, type de montage: Volant, coloris: vert/jaune

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## PTFIX 6X2,5 GY - Bloc distributeur

3273264

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273264>



Bloc distributeur, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

---

## PTFIX 6X2,5 BU - Bloc distributeur

3273266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273266>



Bloc distributeur, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement




1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## PTFIX 6X2,5 RD - Bloc distributeur

3273268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273268>



Bloc distributeur, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: rouge

---

## PTFIX 6X2,5 GNYE - Bloc distributeur

1091668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091668>



Bloc distributeur, Bloc de jonction de base sans fonction de conducteur de protection, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, type de montage: Volant, coloris: vert/jaune

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## PTFIX 2X2,5 GY - Monobloc

1028067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1028067>



Monobloc, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

## PTFIX 2X2,5 BU - Monobloc

1028068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1028068>



Monobloc, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## PTFIX 2X2,5 RD - Monobloc

1028069

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1028069>



Monobloc, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: rouge

---

## PTFIX 2X2,5 GNYE - Monobloc

1091665

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091665>



Monobloc, Bloc de jonction de base sans fonction de conducteur de protection, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, type de montage: Volant, coloris: vert/jaune

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## PTFIX-NS35 - Adaptateur de rail DIN

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274054>

Adaptateur de rail DIN pour NS 35 et NS 15 destiné à recevoir des blocs FIX de 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup> et 10 mm<sup>2</sup> dans le sens vertical, couleur : gris



---

## PTFIX-NS35A - Adaptateur de rail DIN

3274056

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274056>

Adaptateur de rail DIN pour NS 35 destiné à accueillir des blocs FIX de 2,5 mm<sup>2</sup> et 4 mm<sup>2</sup> dans le sens horizontal, couleur : gris



# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## PTFIX-F - Bride

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274060>



Bride, avec fixation par vis, pour le montage direct des blocs FIX de 2,5 mm<sup>2</sup> et 4 mm<sup>2</sup>, profondeur: 21,7 mm, largeur: 8,6 mm, hauteur: 28,6 mm, coloris: gris, type de montage: Montage vissé

---

## FBS 2-5 - Pont enfichable

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030161>



Pont enfichable, pas: 5,2 mm, nombre de pôles: 2, intensité nominale: 24 A, longueur: 23 mm, coloris: rouge

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Repères pour blocs de jonction

0804183:0001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804183:0001>



Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 1 ... 10, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, type de montage: collage

---

## SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Repères pour blocs de jonction

0804183:0011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804183:0011>



Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 11 ... 20, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, type de montage: collage

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## SK 5/3,8: L1-N,PE - Carte de marquage

0804206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804206>



Carte de marquage, Feuille, blanc (RAL 9010), repéré, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 3,8 mm, largeur du champ de texte: 5 mm

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Bloc distributeur
-----------------	-------------------

### Dimensions

Largeur	445 mm
Hauteur	358 mm
Profondeur	118 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau isolant	PA

### Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092040>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)