RBO 12-DHR-VS 2 - Barre de connexion

1130747

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1130747

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Barre de connexion, nombre de pôles: 4, longueur: 88 mm, coloris: argenté



Données commerciales

Référence	1130747
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BE4412
Product key	BE4412
GTIN	4063151059859
Poids par pièce (emballage compris)	132 g
Poids par pièce (hors emballage)	120 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Nombre de pôles	4

Dimensions

Largeur	52 mm
Hauteur	87,6 mm
Profondeur	3,5 mm
Longueur	87,6 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr