

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Le kit WIN10 IOT 2019 LTSC USB ENTRY procède, sur un ordinateur industriel (IPC) de Phoenix Contact, à une mise à niveau des systèmes d'exploitation Windows® 7, Windows 10 IOT LTSC 2015 ou Windows 10 IOT LTSC 2016 au système d'exploitation Windows 10 IOT LTSC 2019. La mise à niveau est possible uniquement sur des ordinateurs industriels fabriqués par Phoenix Contact et configurés et vendus avec l'un des systèmes d'exploitation Windows susmentionnés.

Les plateformes d'ordinateur industriel suivantes sont prises en charge par la licence WIN10 IOT 2019 LTSC USB ENTRY : VL2 BPC/PPC 1000, BL BPC/PPC 2000, VL BPC/PPC 2000, VL2 BPC/PPC 2000, BL2 BPC/PPC 1000, BL2 BPC PPC 2000.

Description du produit

Cet outil de mise à niveau ne fonctionne qu'avec des produits IPC de Phoenix Contact fournis à l'origine avec le système d'exploitation Windows®. Attention, l'utilisation de cet outil pour mettre un système à niveau écrase toutes les données enregistrées jusque-là.

Données commerciales

Référence	1141606
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBAAZ
Product key	DRBAAZ
GTIN	4063151100346
Poids par pièce (emballage compris)	20 g
Poids par pièce (hors emballage)	20 g
Numéro du tarif douanier	85235190
Pays d'origine	US

1141606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141606>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de développement
-----------------	----------------------

1141606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141606>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19200192
ECLASS-15.0	19200192

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---