SC-RBO 12-DHR - Cache

1153172

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1153172

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cache-vis



Données commerciales

Référence	1153172
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE4ZWX
Product key	BE4ZWX
GTIN	4063151151898
Poids par pièce (emballage compris)	2,87 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,87 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection

Dimensions

Largeur	18,3 mm
Hauteur	39,6 mm
Profondeur	11,5 mm
Longueur	39,6 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PA
Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	150 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,02 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr