SF-SOCKET SET 47 - Kit d'outillage

1200292

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200292

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîte de douilles 1/4", 47 pièces, cliquet réversible 1/4", 48 dents avec verrouillage rapide, rallonges 1/4" 50 mm et 100 mm, manche de tournevis 1/4", rallonge souple 1/4" 150 mm, joint universel 1/4", poignée en T 1/4"
2 x adaptateurs pour embouts 1/4", 13 douilles 1/4" moletées SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 embouts moletés pour douilles : 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x têtes fendues 4, 5,5, 7 mm, clés mâles coudées Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, étui en plastique incassable et résistant aux chocs avec rabat de fermeture en métal

Avantages

- Malette robuste pour un stockage plus sécurisé
- Le mécanisme d'encliquetage avec ses 48 dents permet un travail précis, même dans des environnements de travail étroits
- Fabriqué en en acier au chrome-vanadium pour une durée de vie prolongée
- Kit de vis solide de 1/4" avec équipement complet
- Transfert de puissance optimal sans aucun dommage causé à la tête de vis grâce une géométrie de flanc particulière

Données commerciales

Référence	1200292
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH314G
Product key	BH314G
GTIN	4055626388113
Poids par pièce (emballage compris)	1☐609 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐603,4 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	TW

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Mallette

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200292

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01750

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	20,142 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr