CRIMPSET 6 - Kit d'outillage

1202072

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Malette d'assortiment métallique, équipée d'embouts conformes à la norme DIN 46228-4: 1990-09, 500 unités. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 unités AI 2,5-8 BU, 200 unités AI 4-10 GY, 100 unités AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6

Description du produit

Kit d'outils, équipé

Avantages

- Nous avons constitué des ensembles attrayants d'outils à partir de la gamme complète d'outillage professionnel.

Données commerciales

Référence	1202072
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3511
Product key	BH3511
GTIN	4017918017699
Poids par pièce (emballage compris)	2□828 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□606,8 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	SE

Ce kit comprend

AI 0,25- 6 YE - Embout

3203024

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203024



Embout, Longueur zone de contact: 6 mm, longueur de la douille: 10,5 mm, coloris: jaune

AI 0,34- 6 TQ - Embout

3203053

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203053



Embout, Longueur zone de contact: 6 mm, longueur de la douille: 10,5 mm, coloris: turquoise

AI 0,5 - 8 WH - Embout

3200014

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200014



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: blanc

AI 0,75- 8 GY - Embout

3200519

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200519



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: gris

AI 1 - 8 RD - Embout

3200030

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200030



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: rouge

AI 1,5 - 8 BK - Embout

3200043

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200043



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: noir

AI 2,5 - 8 BU - Embout

3200522

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200522



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: bleu

AI 4 -10 GY - Embout

3200535

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200535



Embout, Longueur zone de contact: 10 mm, longueur de la douille: 17 mm, coloris: gris

AI 6 -12 YE - Embout

3200548

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200548



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 20 mm, coloris: jaune

QUICK WIREFOX 6 - Pince à dénuder

1204384

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204384



Pince à dénuder pour conducteurs à isolant PVC, zone de dénudage : 0,08 à 6 mm^2, coupure de fil jusqu'à 6 mm^2 souple ou 4 mm^2 rigide

CRIMPSET 6 - Kit d'outillage

1202072

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072

CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir

1031721

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1031721



Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min.: 0,14 mm^2, section max.: 10 mm^2, Pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm^2, ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertion latérale et frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal , poids 305 g, noir/vert

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Sertissage	Sertissage trapézoïdal

Dimensions

Largeur	357 mm
Hauteur	48 mm
Longueur	206 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau embase	Métal

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	42,73 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr