CRIMPSET 25 - Kit d'outillage

1202580

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202580

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coffret de rangement métallique, avec embouts selon 46228-4, 300 pièces de AI 10-12 RD, 200 pièces de AI 16-12 BU, 100 pièces de AI 25-16 YE, ainsi que pince à dénuder WIREFOX-D 40, pince de sertissage CRIMPFOX 25R

Description du produit

Kit d'outils, équipé

Avantages

- Nous avons constitué des ensembles attrayants d'outils à partir de la gamme complète d'outillage professionnel.

Données commerciales

Référence	1202580
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3511
Product key	BH3511
GTIN	4017918017934
Poids par pièce (emballage compris)	3□075 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□948 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	SE

Ce kit comprend

AI 10 -12 RD - Embout

3200551

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200551



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 22 mm, coloris: rouge

AI 16 -12 BU - Embout

3200564

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200564



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 24 mm, coloris: bleu

AI 25 -16 YE - Embout

3200577

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200577



Embout, Longueur zone de contact: 16 mm, longueur de la douille: 30 mm, coloris: jaune

WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder

1212161

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212161



Outil à dénuder, pour le dénudage de câbles de Ø 4,5 mm à 40 mm, épaisseur d'élément de contact jusqu'à 4,5 mm, couteau pivotant pour coupes rondes, longues et en spirale

CRIMPFOX 25R - Pince à sertir

1212039

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212039



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 10 mm^2 ... 25 mm^2, insertion latérale, sertissage WM

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Sertissage	Sertissage WM

Dimensions

Largeur	357 mm
Hauteur	48 mm
Longueur	206 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent/mat
Matériau embase	Métal

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	26,176 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr