

PPS CLASSIC M - Outil de coupe



1206243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206243>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilés NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS-CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, remplacement facile des poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons

Avantages

- Découpage sans bavure et sans copeaux
- Coupe économe en énergie et qui ménage les articulations grâce à la démultiplication optimale du levier
- Réglage rapide et confortable de la longueur de coupe grâce à une butée
- Coupes précises et régulières

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1206243 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3115 |
| Product key | BH3115 |
| GTIN | 4017918166540 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 21□500 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 21□500 g |
| Numéro du tarif douanier | 82034000 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------------------|---|
| Type de produit | Coupe-profilé |
| Application | Rail DIN et 2 poinçons pour NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 et NLS-CU 3/10 |
| Caractéristiques du produit | Barre graduée métrique 1 m avec coulisseau de butée |
| | Peut être équipé de 2 poinçons (en option) |
| | Avec mécanisme de pliage pour remplacer facilement les poinçons |
| | Forme de construction très robuste |
| | Coupe sans bavures ni copeaux |
| | Transmission optimisée à levier |
| | Pour le montage sur table (trous de vissage existants) |

Dimensions

| | |
|------------------------------|---------|
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 230 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Longueur de la barre graduée | 1000 mm |
| Longueur du levier | 860 mm |
| Epaisseur max. | 1,5 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|----------|---------------------|
| Couleur | multicolore (RAL -) |
| Matériau | Acier |

PPS CLASSIC M - Outil de coupe



1206243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206243>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002212 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

PPS CLASSIC M - Outil de coupe



1206243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206243>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr