

# PPS BASIC I/M - Outil de coupe



1207585

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207585>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



**Coupe-profilé**, pour découper des profilés standards, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que des barres collectrices de neutre NLS-CU 3/10, avec barre graduée pouce/métrique

## Avantages

- Découpage sans bavure et sans copeaux
- Coupe économe en énergie et qui ménage les articulations grâce à la démultiplication optimale du levier
- Réglage rapide et confortable de la longueur de coupe grâce à une butée
- Coupes précises et régulières

## Données commerciales

Référence	1207585
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3115
Product key	BH3115
GTIN	4017918895228
Poids par pièce (emballage compris)	9□500 g
Poids par pièce (hors emballage)	9□393 g
Numéro du tarif douanier	82034000
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Coupe-profilé
Application	Rail DIN pour NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 et NLS-CU 3/10
Caractéristiques du produit	Barre graduée en pouces/ métrique 1 m avec coulisseau de butée
	Forme de construction robuste
	Coupe sans bavures ni copeaux
	Pour le montage sur table (trous de vissage existants)

### Dimensions

Largeur	150 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	60 mm
Longueur de la barre graduée	1000 mm
Longueur du levier	610 mm
Epaisseur max.	1,5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
Matériau	Acier

# PPS BASIC I/M - Outil de coupe



1207585

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207585>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-15.0	21043714
ECLASS-13.0	21043714

### ETIM

ETIM 10.0	EC002212
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# PPS BASIC I/M - Outil de coupe



1207585

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207585>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)