

CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour contacts D-SUB, haute densité, 0,08 - 0,5 mm², sertissage B, avec alvéole de porte-contacts

Avantages

- Introduction latérale des conducteurs
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Grande force de sertissage avec peu de force manuelle
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

Données commerciales

Référence	1212111
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3136
Product key	BH3136
GTIN	4046356453899
Poids par pièce (emballage compris)	445,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	442,9 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir

1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>



Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage B
Caractéristiques du produit	Introduction latérale des conducteurs
	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
	Stations de matrice marquées

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,08 mm²
Section max.	0,22 mm²
AWG min.	28
AWG max.	26

Emplacement de sertissage 2

Section min.	0,08 mm²
Section max.	0,22 mm²
AWG min.	28
AWG max.	26

Emplacement de sertissage 3

Section min.	0,22 mm²
Section max.	0,5 mm²
AWG min.	26
AWG max.	22

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,08 mm² ... 0,5 mm²
Section AWG	28 ... 22

Dimensions

Largeur	18 mm
Hauteur	59 mm
Longueur	198 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------


CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir

1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>

Dessins

Dessin du produit



CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir

1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr