CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE - Douille à sertir

1212335

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212335

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice (partie supérieure) pour CRIMPFOX-C120, pour embouts (DIN 46228) 50 + 70 mm^2, sertissage trapézoïdal

Données commerciales

Référence	1212335
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Z
Product key	BH313Z
GTIN	4046356454810
Poids par pièce (emballage compris)	72,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	73,5 g
Numéro du tarif douanier	82079091
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	universel
Caractéristiques du produit	Pièce de rechange pour la pince à sertir CRIMPFOX-C120
Largeur de sertissage	26,00 mm

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	50 mm² ... 70 mm²
Section AWG	1/0 ... 2/0

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212335

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 10.0	EC011822

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	6,351 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr