TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Mallette à outils verrouillable, à bandoulière ajustable, comprenant : un coupe-câble, une pince coupante, une micro-cisaille, des outils à dénuder et à dégainer, un kit d'outils de sertissage, une pince universelle, une pince droite et une pince multiprise, un tournevis plat et un tournevis cruciforme VDE, une clé pour armoire électrique, un contrôleur de tension, une boîte d'embouts, un appareil de mesure, un ruban de mesure, un contrôleur de continuité, une pointe à tracer, un kit de clés mixtes, une clé à molette, un kit de clés mâles coudées, des lunettes de protection, un marteau, un kit de 47 clés à cliquet, 1/4"

Données commerciales

Référence	1212629
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3511
Product key	BH3511
GTIN	4046356652483
Poids par pièce (emballage compris)	13□280 g
Poids par pièce (hors emballage)	13□280 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles

1212128

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212128



Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm^2)

CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale

1212207

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212207



Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

MICROFOX-SB - Pince coupante diagonale

1212489

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212489



Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, poli miroir et huilée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1,2 mm ; dur 0,5 mm de diamètre

WIREFOX 10 - Outil à dénuder

1212150

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm^2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm^2 flexible/ 1,5 mm^2 rigide, couteau de dénudage remplaçable

WIREFOX-D 13 - Outil à dénuder

1212162

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212162



Outil à dénuder, pour retirer les gaines des câbles d'installation de 8 - 13 mm Ø, par ex. NYM 3 x 1,5 mm^2 jusqu'à 5 x 2,5 mm^2, dénudage fil individuel 0,2 mm^2 - 4 mm^2, avec lame de découpe longitudinale et couteau coulissant

WIREFOX-D 28 - Outil à dénuder

1212174

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212174



Outil à dénuder pour retirer les gaines de câbles de 8 - 28 mm Ø

WIREFOX-D 11 - Outil à dénuder

1212160

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212160



Outil à dénuder, pour retirer les gaines de conducteurs multifilaires de signal, de commande et FO de Ø 2,5 - 11 mm. Epaisseur de l'isolant jusqu'à 1 mm

CRIMPFOX-M SET - Kit pince à sertir

1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093



Jeu de pinces à sertir, composé de CRIMPFOX-M (pince) et de matrices pour cosses isolées 0,5 ... 2,5 mm^2 (1212074), cosses tubulaires non isolées 0,5 ... 6 mm^2 (1212079) et embouts 0,25 ... 10 mm^2 (1212080) et 16/25 mm^2 (1212081).

CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Douille à sertir

1212073

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212073



Matrice, pour Crimpfox-M, pour cosse isolée 0,1 - 0,4 mm^2 et 4 - 6 mm^2 (vert clair, jaune), conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

UNIFOX-C VDE - Pince universelle

1212202

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212202



Pince universelle, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC, taille : 180 mm

UNIFOX-P VDE - Pince droite

1212204

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212204



Pince droite coupante, surface de préhension à denture, contrôlée VDE 1 000 V AC / 1 500 V DC

UNIFOX-WP - Pince multiprise

1212365

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212365



Pince pour pompe à eau, avec articulation traversante, surfaces de préhension à double denture, selon VDE ISO 8976

SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis

1205037

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 0,4 x 2,5 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 0,5X3,0 VDE - Tournevis

1207404

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207404



Tournevis à fente, isolé selon VDE, dimensions : 0,5 x 3,0 x 100 mm, manche à deux composants, antiglisse

SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis

1205066

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205066



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 1,0X6,5 VDE - Tournevis

1205079

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205079



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 6,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PH0 VDE - Tournevis

1205147

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205147



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 0 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PH1 VDE - Tournevis

1205150

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205150



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 1 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PH2 VDE - Tournevis

1205163

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205163



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

DUSPOL EXPERT - Contrôleur de tension

1209091

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209091



Détecteur de tension, pour tensions continues et alternatives de 12 V jusqu'à 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

USS 4 - Clé d'armoire

1203149

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149



Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes

AI SORTI BOX RD - Malette d'assortiment

3202960

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202960



Coffret de rangement, avec embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, par bloc de 50 pièces. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 pièces. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

TOOL-CASE - Malette à outils

1212629

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212629

AI-TWIN SORTI BOX BU - Malette d'assortiment

3202986

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202986



Coffret de rangement, équipé d'embouts TWIN selon DIN 46228-4, 50 pièces de chaque AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 pièces. AI-TWIN 2x2,5-10 BU

TOOL-CASE EMPTY - Malette à outils

1212628

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212628



Boîte à outils, non équipée, verrouillable, avec pattes en caoutchouc pour fixer les outils

SF-LHEX SET - Kit d'outillage

1212544

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212544



Kit de clés coudées, à six pans, métriques, SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 et 10 mm, à tête sphérique, chromées mates, 9 pièces, avec support pratique

SF-SOCKET SET 47 - Kit d'outillage

1200292

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200292



Boîte de douilles 1/4", 47 pièces, cliquet réversible 1/4", 48 dents avec verrouillage rapide, rallonges 1/4" 50 mm et 100 mm, manche de tournevis 1/4", rallonge souple 1/4" 150 mm, joint universel 1/4", poignée en T 1/4"
2 x adaptateurs pour embouts 1/4", 13 douilles 1/4" moletées SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 embouts moletés pour douilles : 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x têtes fendues 4, 5,5, 7 mm, clés mâles coudées Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, étui en plastique incassable et résistant aux chocs avec rabat de fermeture en métal

MEASURING TAPE 5M I/M - Appareil de mesure

1200304

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200304



Ruban de mesure avec alimentation automatique du ruban et arrêt, barre graduée : pouce/métrique, longueur : 5 m

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Mallette à outils

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Mallette

Dimensions

Largeur	260 mm
Hauteur	270 mm
Profondeur	260 mm
Longueur	510 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	Polyester

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr