

CRIMPFOX 10 - Pince à sertir



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212721>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 4 mm² ... 10 mm², insertion latérale, sertissage trapézoïdal

Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
- Qualité de sertissage élevée et constante

Données commerciales

Référence	1212721
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
GTIN	4046356857802
Poids par pièce (emballage compris)	687,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	687,5 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage trapézoïdal
Caractéristiques du produit	Faible force d'actionnement
	Longue poignée pour des sections pouvant atteindre 50 mm ²
	Poignée ergonomique à deux composants
	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable sans outil
	Poignée avec patin antidérapant
	Force de sertissage réajustable
	Œillet de fixation pour bande de sécurité

Emplacement de sertissage 1

Section max.	4 mm ²
AWG min.	8
AWG max.	12

Emplacement de sertissage 2

Section max.	6 mm ²
AWG max.	10

Emplacement de sertissage 3

Section max.	10 mm ²
AWG max.	8

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	4 mm ² ... 10 mm ²
Section AWG	12 ... 8

Dimensions

Largeur	22 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	256 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX 10 - Pince à sertir



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212721>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212721>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 10 - Pince à sertir



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212721>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 10 - Pince à sertir



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212721>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr