CRIMPFOX-RC 2,5-M - Pince à sertir

1212723

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212723

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, corps de pince compact, pour cosses non isolées, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Pince à sertir, pour cosses non isolées
- Type compact et léger

Données commerciales

Référence	1212723
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3133
Product key	BH3133
GTIN	4046356857826
Poids par pièce (emballage compris)	611,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	611,2 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Indent à sertir
Caractéristiques du produit	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
	Stations de matrice marquées
	Pince à sertir, pour cosses non isolées

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,34 mm²
Section max.	0,75 mm²
AWG min.	22
AWG max.	20

Emplacement de sertissage 2

Section min.	0,75 mm²
Section max.	1,5 mm²
AWG min.	14
AWG max.	16

Emplacement de sertissage 3

Section min.	1,5 mm²
Section max.	2,5 mm²
AWG min.	16
AWG max.	14

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,34 mm² ... 2,5 mm²
Section AWG	22 ... 14

Dimensions

Largeur	22 mm
Hauteur	76 mm
Longueur	204 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212723

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr