

CRIMPFOX-P SR 6 - Pince à sertir



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212755>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour connexion à sertir solaire SUNCLIX 2,5 ... 6 mm², verrouillage forcé déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée latérale, sertissage B, avec aide au positionnement

Avantages

- Pour les câbles flexibles de classe 5 selon CEI 60228
- Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.
- Suites de mouvements parallèles des matrices pour des résultats de sertissage symétriques et optimaux
- Grande force de sertissage avec peu de force manuelle

Données commerciales

Référence	1212755
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3139
Product key	BH3139
GTIN	4046356906203
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 168,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	992,9 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Pour les contacts à sertir de 2,5 mm ² ...6,0 mm ² , AWG 14...AWG 10, des séries PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-FT-C3F..., PV-FT-C3M..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation
Remarque relative à l'application	Pour les contacts à sertir de 2,5 mm ² ...6,0 mm ² , AWG 14...AWG 10, de la série PV-C3F..., PV-C3M..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage B
Caractéristiques du produit	Pour la pince à sertir SUNCLIX Solar
	Guidage précis et parallèle de la matrice
	Équipée d'une aide au positionnement
	Poignée longue
	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable

Emplacement de sertissage 1

Section max.	4 mm ²
AWG max.	12

Emplacement de sertissage 2

Section min.	6 mm ²
Section max.	10 mm ²
AWG max.	10

Emplacement de sertissage 3

Section max.	2,5 mm ²
AWG max.	14

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Section AWG	14 ... 10

Dimensions

Largeur	112 mm
Hauteur	60 mm
Longueur	290 mm

CRIMPFOX-P SR 6 - Pince à sertir

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212755>



Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
---------	-----------------

CRIMPFOX-P SR 6 - Pince à sertir



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212755>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-P SR 6 - Pince à sertir



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212755>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr