CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - Pince à sertir

1213174

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213174

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pince et caractéristiques comme CRIMPFOX CENTRUS 10S

Avantages

- Le dispositif de blocage veille à une haute qualité constante des résultats de sertissage
- Le contour ergonomique de la poignée assure une manipulation aisée sans fatigue
- La largeur de poignée particulièrement étroite s'ajuste parfaitement à toutes les mains
- Une force d'actionnement réduite de maximum 30 % grâce à la transmission optimisée à levier
- Parfaitement adaptée aux embouts TWIN
- L'arceau en plastique d'une grande stabilité au-dessus de la tête de la pince protège l'outil des chutes

Données commerciales

Référence	1213174
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH313V
Product key	BH313V
GTIN	4055626212647
Poids par pièce (emballage compris)	460,97 g
Poids par pièce (hors emballage)	460,97 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	DIN 46228-1, DIN 46228-4

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage à quatre pans

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,14 mm²
Section max.	10 mm²
AWG min.	26
AWG max.	8

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm² ... 10 mm²
Section AWG	26 ... 8

Dimensions

Largeur	70 mm
Hauteur	21 mm
Longueur	180 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213174

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr