QUINT-HP-FAN - Ventilateur

1252068

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1252068

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module de ventilation interchangeable pour QUINT-HP-AC-USV

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1252068
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMU2Z9
Product key	CMU2Z9
GTIN	4063151358495
Poids par pièce (emballage compris)	157,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	128 g
Numéro du tarif douanier	84145925
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ventilateur
Durée de vie en service	70000 h

Données d'entrée

Tension d'entrée	12 V
Consommation nominale	< 7,2 W

Dimensions

Largeur	88 mm
Hauteur	33 mm
Profondeur	128,5 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 %

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19050590
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886

UNSPSC

UNSPSC 21.0	52141800

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,475 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr