TM-RIBBON 105 BK 106 - Ruban encreur

1255597

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1255597

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban encreur, pour imprimantes à rouleaux pour l'impression des groupes de produits WMTB HF-D, longueur: 0,3 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 105 mm, coloris: noir (RAL 9005)

Données commerciales

Référence	1255597
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1223
Product key	BG1223
GTIN	4063151361969
Poids par pièce (emballage compris)	317,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	281 g
Numéro du tarif douanier	96121010
Pays d'origine	DK

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ruban encreur

Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique

Dimensions

Largeur	105 mm
Longueur	300 mm
Longueur du rouleau	300 m

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante recommandée (stockage/transport)	5 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	30 %

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr