

# CRIMPFOX-TC HC 4 - Pince à sertir



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1297083>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour contacts tournés 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 stations de matrice repérées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, aide au positionnement incluse

## Avantages

- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Le Locator rotatif assure une mise en place précise des contacts dans la plage de sertissage

## Données commerciales

Référence	1297083
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3135
Product key	BH3135
GTIN	4063151533458
Poids par pièce (emballage compris)	729,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	729,8 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

# CRIMPFOX-TC HC 4 - Pince à sertir



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1297083>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application	Pour les contacts à sertir massifs de 0,14 mm <sup>2</sup> ...4,0 mm <sup>2</sup> des séries CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation
-----------------------------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage à quatre pans
Caractéristiques du produit	Stations de matrice marquées
	Aide au positionnement incluse

#### Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG min.	26
AWG max.	18

#### Emplacement de sertissage 2

Section max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG max.	16

#### Emplacement de sertissage 3

Section max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG max.	14

#### Emplacement de sertissage 4

Section max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG max.	12

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Section AWG	26 ... 12

## Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	68 mm
Longueur	256 mm

## Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	Acier

# CRIMPFOX-TC HC 4 - Pince à sertir



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1297083>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-TC HC 4 - Pince à sertir



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1297083>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)