

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients web et restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script.

Avantages

- Accès protégé avec gestion des utilisateurs
- Images de process totalement échelonnables pour l'utilisation d'un design sur différents appareils et tailles d'écran
- Logiciel et projets multilingues par le biais d'une prise en charge Unicode et d'une commutation en ligne
- Fonctionnalité SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) complète avec visualisation, représentation des tendances et gestion des alarmes
- Couplage de commande avec OPC et 2 pilotes directs
- Couplage direct du pilote aux commandes, par ex. Siemens S7 ou via Modbus/TCP et Modbus/RTU
- Enregistrement de données, représentation par tendance et gestion des recettes
- Possibilité de scripts en VBA et IL

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---|
| Référence | 1344937 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRDAAB |
| Product key | DRDAAB |
| GTIN | 4063151657987 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 41,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 39,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de produit | Visualisation |
|-----------------|---------------|

Propriétés du système

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Domaine d'application du logiciel | Visualisation |
|-----------------------------------|---------------|

Information de licence

| | |
|-----------------|---------------------|
| Type de licence | Licence d'exécution |
|-----------------|---------------------|

Fonctionnalité

| | |
|------------------------|---|
| Fonctionnalité de base | Protection du savoir-faire et sécurité grâce au codage des projets |
| | Couplage de la base de données en temps réel aux serveurs MS ACCESS, MS EXCEL et SQL via ODBC |
| | Compatible FDA CFR 21 partie 11 |
| Fonctionnalité étendue | Compatibilité client web |
| Fonction intégrée | Client web |
| | Étude de projet en ligne |
| | Protection par mot de passe |
| | Sélection de la langue |
| Nombre de points E/S | 512 |
| Nombre de clients | 3 |

Configuration requise

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Disque dur | min. 1 Goctet(s) (recommandé : 2 Go) |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Langues prises en charge | allemand, anglais, français, italien |
| Résolution d'écran | 1024 x 768 pixel(s) (XGA) |

Spécification système environnement de développement

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Dispositifs de commande | Clavier, souris |
| Système d'exploitation | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® Server 2019 |
| | Windows® Server 2016 |
| | Windows® Server 2012 R2 |
| | Windows® Server 2012 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| | Windows® Server 2008 |
| | Windows® Server 2003 |

1344937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1344937>

Spécification système environnement de la durée de fonctionnement

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Système d'exploitation | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® XP Embedded |
| | Windows® Server 2019 |
| | Windows® Server 2016 |
| | Windows® Server 2012 R2 |
| | Windows® Server 2012 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| | Windows® Server 2008 |
| | Windows® Server 2003 |
| | Windows® CE 5.0 |
| | Windows® CE 6.0 |
| Windows® Mobile | |

1344937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1344937>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |
| ECLASS-15.0 | 27242502 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001416 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |
|-------------|----------|

1344937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1344937>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,039 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr