VS-ASI-FC-SEAL-HP - Joint

1400374

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400374

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Joint d'extrémité pour câble plat AS-i, utilisable des deux côtés, mode de protection IP67

Données commerciales


Référence	1400374
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF3ZAX
Product key	AF3ZAX
GTIN	4046356495080
Poids par pièce (emballage compris)	8,23 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,23 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22 mm
Profondeur	22 mm
Longueur	36 mm
Ouverture écrou-chapeau	19 mm
Ouverture manchon	19 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Matériau d'étanchéité GRP	NBR


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,822 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr