SACC-M14-NUT - Ecrou plat

1412077

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412077

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ecrou plat, pour filetage M14 x 1, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1412077
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABQZBA
Product key	ABQZBA
GTIN	4046356992961
Poids par pièce (emballage compris)	1,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,14 g
Numéro du tarif douanier	74153300
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
Type de filetage	M14

Dimensions

Ouverture contre-écrou	16 mm
Type de filetage côté raccordement	M14 x 1
Pas de vis	1 mm

Indications sur les matériaux

Matériau (Écrou)	CuZn/Ni

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr