

A-INSM-M40-S-TEM - Presse-étoupe



1414237

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414237>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe

Données commerciales

Référence	1414237
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4055626022529
Poids par pièce (emballage compris)	12,235 g
Poids par pièce (hors emballage)	12,235 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

A-INSM-M40-S-TEM - Presse-étoupe

1414237

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414237>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
-----------------	---------------

A-INSM-M40-S-TEM - Presse-étoupe



1414237

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414237>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

A-INSM-M40-S-TEM - Presse-étoupe



1414237

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414237>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr