

HC-D25-SG-RBK - Joint plat

1414670

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414670>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint plat de rechange, pour embases HEAVYCONNEC-EVO HC-EVO-D25.....BK



Données commerciales

Référence	1414670
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7APZ
Product key	AF7APZ
GTIN	4055626031217
Poids par pièce (emballage compris)	4,71 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,52 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	DE

HC-D25-SG-RBK - Joint plat

1414670

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414670>




Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Type	D25

Dimensions

Dessin coté		
Largeur	39,2 mm	
Hauteur	2 mm	
Longueur	97 mm	
Distance horizontale entre les trous de perçage	86 mm	
Distance verticale entre les trous de perçage	17,5 mm	
Diamètre de perçage	7,1 mm	

Indications sur les matériaux

Matériau du joint Joint plat	NBR
------------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	Pour boîtiers HC-EVO-D25...BK
-------------------------	-------------------------------

HC-D25-SG-RBK - Joint plat


1414670

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414670>



Dessins

Dessin coté



Schéma

HC-D25-SG-RBK - Joint plat

1414670

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414670>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414670>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D25-SG-RBK - Joint plat

1414670

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414670>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

HC-D25-SG-RBK - Joint plat

1414670

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414670>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr