CUC-V14-F1PBK-S/R4O:VPE10 - Cadre

1418873

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418873

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, type de protection : IP67, pour verrouillage Push-Pull, plastique, pour raccordement sur plaque conductrice, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation, unité d'emballage : 10 pièces

Données commerciales

Référence	1418873
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNODC
Product key	ABNODC
GTIN	4055626155319
Poids par pièce (emballage compris)	3,73 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,69 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2. 00, Order No: 2.252, chapitre 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) et chapitre 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Application	Connectique pour C.I. RJ45
Type	RJ45
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45


Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22,2 mm
Hauteur	42 mm
Longueur	18,8 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
	NBR
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de surface du boîtier	PA, gris clair
Matériau de surface du contact	Au/Ni
Matériau de porte-contacts	Polyester GF


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C


Dessins

Dessin coté




Découpe de montage

Dessin coté




Découpe de montage

Dessin coté



Découpe de montage

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



Gabarit perçage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,099 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr