

# CUC-DST-ABK-CP7,5 - Manchon de protection



1419794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419794>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Manchon de protection, indice de protection: IP20, coloris: noir



## Données commerciales

Référence	1419794
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABNCBZ
Product key	ABNCBZ
GTIN	4055626188232
Poids par pièce (emballage compris)	2,14 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,04 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Capot
-----------------	-------

### Dimensions

Largeur	12,4 mm
Hauteur	14,9 mm
Profondeur	17,2 mm
Longueur	28 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau du joint	élastomère thermoplastique

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	6,2 mm ... 7,6 mm
-----------------------------	-------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-35 °C ... 100 °C

1419794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419794>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %