VS-FSDB-IP20SDA/981/1,0 SCO - Câble de jonction

1420168

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420168

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble USB équipé, blindé, couleur : noir, gaine extérieure en PVC, USB Mini-B/IP 20 sur USB type A/IP 20, longueur 1 m

Données commerciales

Référence	1420168
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF1CPA
Product key	AF1CPA
GTIN	4046356548595
Poids par pièce (emballage compris)	69 g
Poids par pièce (hors emballage)	68,1 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Restriction commerciale

Remarque CE	Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen.

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Application	Standard
Nombre de pôles	4
Blindé	oui

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	1 A
Support de transmission	Cuivre
Propriétés de transmission (catégorie)	USB 2.0

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Caractéristiques de raccordement

Brochage

Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option)	1 (M12 Mini-B) | RD (+5 V) | 1 (USB type A)
	2 (M12 Mini-B) | WH (DATA-) | 2 (USB type A)
	3 (M12 Mini-B) | GN (DATA+) | 3 (USB type A)
	4 (M12 Mini-B) | N.C.
	5 (M12 Mini-B) | BK (GND) | 4 (USB type A)

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit USB type A / IP20
Indice de protection	IP20

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M12 Mini-B / IP65
Matériau	Alliage de Cu

	Ni/Au
Indice de protection	IP65

Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
Gaine extérieure, coloris	noir
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (USB type A)
	IP65 (M12 Mini-B)
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple)	-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)


Dessins

Dessin coté




Connecteur USB, type A, standard

Dessin coté



Mini-USB, connecteur femelle avec 1 x M12, droit

Dessin schématique



Brochage connecteur USB, mini B

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420168

EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC002599

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,854 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr