

SACC-M12-KD-NUT-SH - Ecrou CEM



1440151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440151>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Ecrou CEM, pour filetage M12 x 1, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)



Description du produit

Écrou CEM M12, nécessaire pour la mise à la terre avec des surfaces de boîtier laminées.

Données commerciales

Référence	1440151
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABQZBA
Product key	ABQZBA
GTIN	4046356483315
Poids par pièce (emballage compris)	2,28 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,25 g
Numéro du tarif douanier	74153300
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
Type de filetage	M12

Dimensions

Ouverture contre-écrou	15 mm
Type de filetage côté raccordement	M12 x 1
Pas de vis	1 mm

Indications sur les matériaux

Matériau (Écrou)	CuZn/Ni
------------------	---------

1440151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440151>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--