POS POLEFIX M 180 VA - Support

1587071

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1587071

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support de base pour système Pico Off-Grid, fixation pour mât Ø 75 mm ... 180 mm, compatible avec les tailles de boîtier POS-HP de 204 x 251 mm à 410 x 455 mm et POS-PV-Panel 75, 110 et 190, matériau : acier inoxydable

Avantages

- Système de boîtier avec certification internationale
- Possibilité de combiner différentes tailles de boîtier avec un seul support
- Montage facile du système complet par une seule personne
- Système complet hormis l'électronique propre
- Chaîne d'approvisionnement simple

Données commerciales

Référence	1587071
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFDCB
Product key	ACFDCB
GTIN	4067923142725
Poids par pièce (emballage compris)	9,2 kg
Poids par pièce (hors emballage)	7,94 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Recommandation	Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.
Généralités	D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.
Instructions de montage	Avant le montage, respectez les consignes de sécurité figurant dans la notice d'emballage. Vous trouverez la notice d'emballage dans la zone de téléchargement.

Consigne de sécurité

Consigne de sécurité	AVERTISSEMENT : Risque d'écrasement par des pièces en mouvement. Lors du montage, veillez à ne pas passer les mains entre les pièces mobiles. Nous recommandons de porter des gants de sécurité.

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Série de boîtiers	POS

Dimensions

Dimensions	370 mm x 729,5 mm x 380,9 mm (Position angulaire 30°, veuillez consulter le dessin technique se trouvant dans la zone de téléchargement)
	370 mm x 567,4 mm x 817,6 mm (Position angulaire 80°, veuillez consulter le dessin technique se trouvant dans la zone de téléchargement)

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau Support de base	Acier inoxydable

Montage

Type de montage	Montage sur mât (Ø 75 mm ... 180 mm)

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Conditionnement en carton

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr