

# VS-08-SET1 - Cadre

1652619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652619>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, IP67, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation, avec isolant femelle RJ45, femelle sur femelle, avec couvercle de protection, version plate

## Données commerciales

Référence	1652619
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNNDB
Product key	ABNNDB
GTIN	4046356028684
Poids par pièce (emballage compris)	21,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,5 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

# VS-08-SET1 - Cadre

1652619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652619>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Type	RJ45

### Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre
-------------------------	--------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
----------------------	------

# VS-08-SET1 - Cadre


1652619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652619>



## Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

1652619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652619>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440318

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %