

VS-08-SET1 - Cadre

1652619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652619>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, IP67, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation, avec isolant femelle RJ45, femelle sur femelle, avec couvercle de protection, version plate

Données commerciales

Référence	1652619
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNNDB
Product key	ABNNDB
GTIN	4046356028684
Poids par pièce (emballage compris)	21,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,5 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

VS-08-SET1 - Cadre

1652619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652619>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Type	RJ45

Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre
-------------------------	--------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
----------------------	------

VS-08-SET1 - Cadre


1652619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652619>



Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

1652619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652619>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %