


POS PANELFIX M - Support



1653798

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653798>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support de module PV pour systèmes autonomes en énergie, montage mural, adapté aux panneaux d'environ 40 ... 200 Wp, compatible avec : POS-PV-Panel 75, 110 et 190, kit de fixation pour mât de Ø 48 mm ... 180 mm et kit de renforcement pour un vent de force pouvant atteindre 10, matériau : acier inoxydable

Avantages

- Montage facile du système complet par une seule personne
- Matériau inoxydable pour une utilisation universelle
- Compatible avec tous les panneaux communs du marché
- Grande souplesse d'utilisation grâce à des pinces de serrage innovantes
- Maintien fiable jusqu'à un vent de force pouvant atteindre 10

Données commerciales

Référence	1653798
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFDCB
Product key	ACFDCB
GTIN	4067923186934
Poids par pièce (hors emballage)	6,724 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Recommandation	D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.
Instructions de montage	Avant le montage, respectez les consignes de sécurité figurant dans la notice d'emballage. Vous trouverez la notice d'emballage dans la zone de téléchargement.
Consigne de sécurité	
Consigne de sécurité	AVERTISSEMENT : Risque d'écrasement par des pièces en mouvement. Lors du montage, veillez à ne pas passer les mains entre les pièces mobiles. Nous recommandons de porter des gants de sécurité.

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Série de boîtiers	POS

Dimensions

Dimensions	370 mm x 366,7 mm x 817,6 mm (Position angulaire 30°, veuillez consulter le dessin technique se trouvant dans la zone de téléchargement)
	370 mm x 380,9 mm x 729,5 mm (Position angulaire 80°, veuillez consulter le dessin technique se trouvant dans la zone de téléchargement)

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau Support de base	Acier inoxydable

Montage

Type de montage	Montage mural
-----------------	---------------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Conditionnement en carton
-------------------------	---------------------------

1653798

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653798>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %