SD FLASH 2GB APPLIC B - Mémoire de programme/configuration

2402855

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2402855

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Mémoire des programmes et de configuration pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour applications supérieures. Avec licence APPLIC A comprise. Vous trouverez les blocs de fonction soumis à une licence dans la documentation.

Avantages

- Clé de licence pour applications supérieures
- Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
- Mémoire des programmes et de la configuration, enfichable, avec clé de licence pour applications supérieures, par ex. pour la licence OPC UA.

Données commerciales

Référence	2402855
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRAAZA
Product key	DRAAZA
GTIN	4055626163222
Poids par pièce (emballage compris)	9,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,5 g
Numéro du tarif douanier	85235190
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Support de stockage
Application	Clé de licence pour applications
Position de montage	vertical
Type de mémoire	FLASH-EPROM
Taille de la mémoire	2 Goctet(s)

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,165 W

Alimentation

Tension d'alimentation	3,3 V DC
Plage de tension d'alimentation	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Courant absorbé typique	typ. 50 mA

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Plastique

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

Montage

Position de montage	vertical

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr