

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Licence de mise à niveau de WebVisit 6 Basic vers WebVisit 6 Pro



Description du produit

Outre les fonctions de base, la version Pro de WebVisit contient les macros suivantes :

- Gestion par l'utilisateur
- Pointeur
- Liens URL
- Alarmes
- Statistiques
- GIF animés

Avantages

- Outil d'ingénierie permettant de créer des visualisations Web pour toutes les commandes avec serveur Web intégré
- Les pages de visualisation peuvent être affichées dans tous les navigateurs standard
- Aucune connaissance de programmation requise pour le paramétrage des pages de visualisation
- Bibliothèque de macros, avec fonctions telles que listes d'alarmes, tendances, administration des utilisateurs, liens URL, etc.

Données commerciales

Référence	2700950
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DRDABA
Product key	DRDABA
GTIN	4046356661249
Poids par pièce (emballage compris)	25 g
Poids par pièce (hors emballage)	24,999 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Visualisation
-----------------	---------------

Propriétés du système

Système de commande	(système destinataire) contrôleur de type « Embedded »
Type de logiciel	Sur site
Domaine d'application du logiciel	Editeur Web

Information de licence

Type de licence	Licence mono-utilisateur
	Logiciel gratuit
	Licence de mise à niveau
Remarque relative au type de licence	Mise à niveau de WebVisit BASIC vers WebVisit PRO

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	L'interface utilisateur est fonctionnelle et offre de nombreux éléments et fonctions graphiques déjà dans sa variante de base.
	Les variables requises pour la visualisation sont importées directement de PC WORX.
Fonction intégrée	Statistiques
	Alarmes
Langues de programmation supportées	HTML5
Système de commande	(système destinataire) contrôleur de type « Embedded »
Matériel correspondant	Commande Phoenix Contact
Nombre de points E/S	128000

Configuration requise

Dispositifs de commande	Clavier, souris
Système d'exploitation	Windows® 10 (32 bits/64 bits), à partir de Build 1511
	Windows®11, à partir de la Build 22000.675
Disque dur	min. 2 Goctet(s)
Navigateurs supportés	Internet Explorer à partir de la version 7
	Internet Explorer version 8 ou sup.
	Internet Explorer, à partir de la version 10
	Mozilla Firefox, à partir de la version 44 (recommandé)
	Google Chrome, à partir de la version 48 (recommandé)
	Opera, à partir de la version 11.64
Langues prises en charge	allemand, anglais, français
Résolution d'écran	1024 x 768 pixel(s) (XGA)

Propriétés de visualisation

Alarmes	oui
Statistiques	oui

2700950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700950>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 10.0	EC001416
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

2700950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700950>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,039 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr