

# NLC-MOD-MEM 032K - Module de mémoire



2701166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701166>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module mémoire



## Avantages

- Permet le transfert des projets d'un PC à une ou plusieurs commandes Nanoline sans connexion directe
- Permet le transfert de projets d'une commande à une autre sans connexion directe
- Permet le transfert d'un projet d'une commande à une commande de substitution

## Données commerciales

Référence	2701166
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRACAD
Product key	DRACAD
GTIN	4046356324656
Poids par pièce (emballage compris)	48 g
Poids par pièce (hors emballage)	45,6 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	IN

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Module d'extension
-----------------	--------------------

### Propriétés du système

Mémoire flash	32 Koctet(s)
Type de mémoire	FLASH-EPROM 32 Koctet(s)

### Propriétés électriques

#### Alimentation

Tension d'alimentation	Alimentation via le module logique
Courant max. absorbé	20 mA
Courant absorbé typique	15 mA

### Caractéristiques de raccordement

#### Emplacement 1

Type de raccordement	Installation dans l'emplacement 1 du module logique
----------------------	---

### Dimensions

Largeur	24,5 mm
Hauteur	25,5 mm
Profondeur	49 mm

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 85 °C

# NLC-MOD-MEM 032K - Module de mémoire



2701166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701166>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0

27242216

### ETIM

ETIM 9.0

EC001417

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39122300

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---