

# CF FLASH 2GB - Mémoire



2701185

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701185>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go



## Description du produit

Mémoire de programme et de configuration pour la sauvegarde des programmes d'application et d'autres fichiers dans le système de fichier de l'API.

Une mémoire de programme et de configuration avec licence intégrée est disponible de façon alternative pour la validation de divers blocs fonctionnels.

## Avantages

- Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
- Mémoire de programme et de configuration, enfichable

## Données commerciales

Référence	2701185
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRAAZA
Product key	DRAAZA
GTIN	4046356717144
Poids par pièce (emballage compris)	17,133 g
Poids par pièce (hors emballage)	15 g
Numéro du tarif douanier	85235110
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Support de stockage
Application	Mémoire des programmes/de configuration
Type de mémoire	FLASH-EPROM
Taille de la mémoire	2 Goctet(s)

### Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,4 W
---	-------

#### Alimentation

Tension d'alimentation	3,3 V DC
Plage de tension d'alimentation	3,135 V DC ... 3,465 V DC
Courant absorbé typique	typ. 120 mA

### Dimensions

Largeur	36,4 mm
Hauteur	42,8 mm
Profondeur	3,3 mm

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------------	------------------

# CF FLASH 2GB - Mémoire

2701185

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701185>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

# CF FLASH 2GB - Mémoire



2701185

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701185>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)