

FL NETWORK MANAGER BASIC - Logiciel de gestion de réseau



2702889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702889>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Logiciel basé sur SNMP destiné à la mise en service simple et à la surveillance de composants réseau de type switches, routeur et points d'accès WLAN

Avantages

- Tous les services nécessaires, comme les serveurs BootP et TFTP, sont intégrés
- Configuration multi-appareils pour une mise en service rapide du réseau
- Convient également aux switches PROFINET grâce à une compatibilité DCP
- Possibilité d'utilisation universelle grâce à la norme SNMP et FDCML
- Prise en charge spéciale des appareils Factoryline de Phoenix Contact

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 2702889 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN155 |
| Product key | DNN155 |
| GTIN | 4055626379463 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,001 g |
| Numéro du tarif douanier | 85234920 |
| Pays d'origine | DE |

FL NETWORK MANAGER BASIC - Logiciel de gestion de réseau



2702889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702889>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Type de produit | Logiciel de gestion de réseau |
|-----------------|-------------------------------|

Propriétés du système

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Type de logiciel | Sur site |
| Domaine d'application du logiciel | Configuration du réseau |

Information de licence

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Type de licence | Licence mono-utilisateur |
|-----------------|--------------------------|

Fonctionnalité

| | |
|--------------------------|---|
| Fonctionnalité de base | Configuration du réseau |
| | Mise à jour du firmware |
| | Attribution des adresses IP via BootP, DHCP, DCP |
| | Fichiers de configuration simples à utiliser |
| | Configuration multi-appareils |
| | Création de scripts SNMP |
| | Représentation réseau |
| | Assistant de configuration VLAN |
| Configuration hors ligne | |
| Fonctionnalité étendue | Le FL Network Manager n'est pas limité à un nombre maximum de nœuds |
| Matériel correspondant | Composant d'infrastructure Ethernet |

Configuration requise

| | |
|--|---|
| Dispositifs de commande | Clavier, souris |
| Système d'exploitation | Windows® 10 (64 bit) à partir de la version 20H2, Windows® 11 à partir de la version 21H2 |
| Informations sur le système d'exploitation | .NET Framework 4.8 requis |
| Disque dur | min. 1 Goctet(s) |
| Carte réseau | Carte réseau ETHERNET correctement configurée avec pile de protocole TCP/IP |
| Interfaces | Port Ethernet |
| Langues prises en charge | allemand, anglais |

2702889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702889>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19240201 |
| ECLASS-15.0 | 19240201 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000501 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43232900 |
|-------------|----------|

2702889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702889>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr