

FL NETWORK MANAGER BASIC - Logiciel de gestion de réseau



2702889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702889>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Logiciel basé sur SNMP destiné à la mise en service simple et à la surveillance de composants réseau de type switches, routeur et points d'accès WLAN

Avantages

- Tous les services nécessaires, comme les serveurs BootP et TFTP, sont intégrés
- Configuration multi-appareils pour une mise en service rapide du réseau
- Convient également aux switches PROFINET grâce à une compatibilité DCP
- Possibilité d'utilisation universelle grâce à la norme SNMP et FDCML
- Prise en charge spéciale des appareils Factoryline de Phoenix Contact

Données commerciales

Référence	2702889
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN155
Product key	DNN155
GTIN	4055626379463
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,001 g
Numéro du tarif douanier	85234920
Pays d'origine	DE

2702889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702889>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Logiciel de gestion de réseau
-----------------	-------------------------------

Propriétés du système

Type de logiciel	Sur site
Domaine d'application du logiciel	Configuration du réseau

Information de licence

Type de licence	Licence mono-utilisateur
-----------------	--------------------------

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Configuration du réseau
	Mise à jour du firmware
	Attribution des adresses IP via BootP, DHCP, DCP
	Fichiers de configuration simples à utiliser
	Configuration multi-appareils
	Création de scripts SNMP
	Représentation réseau
	Assistant de configuration VLAN
Configuration hors ligne	
Fonctionnalité étendue	Le FL Network Manager n'est pas limité à un nombre maximum de nœuds
Matériel correspondant	Composant d'infrastructure Ethernet

Configuration requise

Dispositifs de commande	Clavier, souris
Système d'exploitation	Windows® 10 (64 bit) à partir de la version 20H2, Windows® 11 à partir de la version 21H2
Informations sur le système d'exploitation	.NET Framework 4.8 requis
Disque dur	min. 1 Goctet(s)
Carte réseau	Carte réseau ETHERNET correctement configurée avec pile de protocole TCP/IP
Interfaces	Port Ethernet
Langues prises en charge	allemand, anglais

2702889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702889>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19240201
ECLASS-15.0	19240201

ETIM

ETIM 10.0	EC000501
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43232900
-------------	----------

2702889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702889>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr