
ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 - C.I.

2713777

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2713777

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Circuit imprimé, pour l'équipement individuel en technique de connexion MINICONNEC



Avantages

- Montage facile

Données commerciales

Référence	2713777
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHABZ
Product key	ACHABZ
GTIN	4017918927264
Poids par pièce (emballage compris)	27,798 g
Poids par pièce (hors emballage)	27,05 g
Numéro du tarif douanier	85340019
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Circuit imprimé
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Type de boîtier	Boîtier modulaire
Série de boîtiers	ME-MAX
Gamme de produits	ME-MAX
Nombre de rangées	2

Dimensions

Largeur	95,2 mm
Hauteur	99,2 mm
Profondeur	1,6 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau	FR 4-21

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27260692
ECLASS-15.0	27260692

ETIM

ETIM 10.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr