

# EB 3- DIK RD - Pont d'insertion



2716745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2716745>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont d'insertion, pas: 6,15 mm, nombre de pôles: 3, coloris: rouge



## Données commerciales

Référence	2716745
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z2X
Product key	BE1Z2X
GTIN	4017918104993
Poids par pièce (emballage compris)	1,42 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pont d'insertion
Nombre de pôles	3
Pas	6,15 mm

### Dimensions

Pas	6,15 mm
-----	---------

### Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
Matériau	Cuivre
Matériau isolant	PA

### Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

# EB 3- DIK RD - Pont d'insertion



2716745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2716745>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,028 kg CO2e
---------	---------------