

IBS SUPI 3 LS - Composant de communication esclave



2746977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2746977>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Composant de communication esclave, TQFP 44, INTERBUS, Mise en œuvre de l'interface, 32 bits internes, possibilité d'extension externe



Données commerciales

Référence	2746977
Conditionnement	160 Unité(s)
Commande minimum	160 Unité(s)
Clé de vente	DRECAA
Product key	DRECAA
GTIN	4017918472788
Poids par pièce (emballage compris)	3,99 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,252 g
Numéro du tarif douanier	85423190
Pays d'origine	US

IBS SUPI 3 LS - Composant de communication esclave



2746977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2746977>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Puce de protocole
Type	TQFP 44

Propriétés du système

Module

Longueur de données interne	32 bits internes, possibilité d'extension externe
-----------------------------	---

Propriétés électriques

Tension d'alimentation IC	5 V DC \pm 10 % (DC)
---------------------------	------------------------

Alimentation

Courant absorbé typique	40 mA
-------------------------	-------

Interfaces

INTERBUS

Type de raccordement	Bus interstation/bus local
----------------------	----------------------------

Dimensions

Largeur	12 mm
Profondeur	12 mm
Longueur	12 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP00
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (fonctionnement avec max. 75 % d'humidité relative)
Température ambiante (stockage/transport)	5 °C ... 30 °C (à max. 60 %)

IBS SUPI 3 LS - Composant de communication esclave



2746977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2746977>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 10.0	EC001601
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS SUPI 3 LS - Composant de communication esclave



2746977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2746977>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,228 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr