

D-UKK 3/5 BK - Flasque d'extrémité



2770228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770228>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Flasque d'extrémité, largeur: 2,5 mm, hauteur: 66,5 mm, coloris: noir



Données commerciales

Référence	2770228
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	CL2227
Product key	CL2227
GTIN	4017918067854
Poids par pièce (emballage compris)	4,54 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,38 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

D-UKK 3/5 BK - Flasque d'extrémité

2770228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770228>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Flasque d'extrémité
-----------------	---------------------

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
	argenté
Matériau	PA

Dimensions

Largeur	2,5 mm
Hauteur	66,5 mm

D-UKK 3/5 BK - Flasque d'extrémité



2770228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770228>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

D-UKK 3/5 BK - Flasque d'extrémité



2770228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770228>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr