

TEMPCON CAB-V24 - Câble d'interface



2819419

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2819419>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble interface pour régulateur de température Inline (IB IL TEMPCON ...), individuel



Données commerciales

Référence	2819419
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRI1Z4
Product key	DRI1Z4
GTIN	4017918893255
Poids par pièce (emballage compris)	99,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	99,7 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	TW

TEMPCON CAB-V24 - Câble d'interface



2819419

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2819419>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Câble adaptateur

Câble/conducteur

Longueur du câble

3 m

TEMPCON CAB-V24 - Câble d'interface



2819419

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2819419>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-50

Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %