

# TEMPCON CAB-V24 - Câble d'interface



2819419

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2819419>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble interface pour régulateur de température Inline (IB IL TEMPCON ...), individuel



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2819419       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | DRI1Z4        |
| Product key                         | DRI1Z4        |
| GTIN                                | 4017918893255 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 99,7 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 99,7 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290      |
| Pays d'origine                      | TW            |

# TEMPCON CAB-V24 - Câble d'interface



2819419

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2819419>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

### Propriétés du produit

Type de produit

Câble adaptateur

### Câble/conducteur

Longueur du câble

3 m

# TEMPCON CAB-V24 - Câble d'interface



2819419

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2819419>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242692 |
| ECLASS-15.0 | 27242692 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002584 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|   |                      |
|---|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---|----------------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50  |
|  | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---|---|