

RC3-120-230UC - Module enfichable



2833916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2833916>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module connecteur, avec élément RC, tension d'entrée : 120 ... 230 V AC/DC \pm 20 %



Avantages

- Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
- Atténuation de la tension inverse inductive

Données commerciales

Référence	2833916
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DKF346
Product key	DKF346
GTIN	4017918938987
Poids par pièce (emballage compris)	6,25 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,25 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	IT

RC3-120-230UC - Module enfichable



2833916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2833916>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module enfichable
Gamme de produits	ESSENTIAL edition

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	120 V AC/DC ... 230 V AC/DC
------------------------	-----------------------------

Données d'entrée


Plage de tension d'entrée	120 V AC ... 230 V AC
Circuit de protection	Circuit RC

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
-----------------	-----------------------

Dessins

Schéma de connexion



RC3-120-230UC - Module enfichable



2833916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2833916>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RC3-120-230UC - Module enfichable



2833916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2833916>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr