

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cordon d'alimentation 20 cm avec connecteur F, mâle-mâle.



Avantages

- Aucune influence du signal grâce à des caractéristiques de transmission optimales
- Encombrement réduit grâce à une forme compacte
- Installation facile grâce à une technologie de raccordement conforme au système

Données commerciales

Référence	2880985
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	CL331Z
Product key	CL331Z
GTIN	4046356049214
Poids par pièce (emballage compris)	25,69 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,4 g
Numéro du tarif douanier	85472000
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble coaxial
Type	Câble

Propriétés électriques

Plage de fréquence	5 MHz ... 2200 MHz
--------------------	--------------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Connecteur F
----------------------	--------------

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
---------	------------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	25,00 cm
Dénomination câble/conducteur	Câble de liaison
Diamètre extérieur du câble	5,00 mm

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %