

VMT TISCHFUSS - Support

2900946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900946>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Identique à la figure

Pied pour table/Fixation sur véhicule avec possibilité de montage pour support de scanner pour le VMT 9000, avec écran de 10,4" (1024 x 768), ainsi que pour la série VMT 7000 et VMT 8000. Largeur de montage : 233 mm.

Description du produit

Fixation en acier inoxydable disposant de 12 trous de 6,6 mm. Elle convient très bien au montage sur bureau, table ou pupitre

Données commerciales

Référence	2900946
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBBAZ
Product key	DRBBAZ
GTIN	4046356148269
Poids par pièce (emballage compris)	530 g
Poids par pièce (hors emballage)	530 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Matériel montage

2900946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900946>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19200192
ECLASS-15.0	19200192

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,767 kg CO2e
---------	---------------