

BRIDGE-10-3M - Pont

2901702

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2901702>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont à boucles triphasé pour 10 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement : 3 m



Avantages

- Convient uniquement pour les séries CONTACTRON avec raccordement vissé ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Pontage de 2 à 10 appareils avec un espacement des modules de 22,5 mm maximum
- Économies significatives en termes de câblage
- Jusqu'à 575 V AC / 3 x 25 A

Données commerciales

Référence	2901702
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK74Z1
Product key	DK74Z1
GTIN	4046356624978
Poids par pièce (emballage compris)	447 g
Poids par pièce (hors emballage)	414,9 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pontage à boucles
Gamme de produits	CONTACTRON
Nombre de modules avec possibilité de pontage	10

Propriétés électriques

Plage de tension de service	42 V AC ... 575 V AC
Courant de service	≤ 25 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

Dimensions

Largeur	22,5 mm
---------	---------

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
---------	-----------------

Câble/conducteur

Longueur du câble de raccordement	3 m
Section du câble	2,5 mm ²


BRIDGE-10-3M - Pont

2901702

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2901702>



Dessins



La figure illustre la variante BRIDGE- 4

BRIDGE-10-3M - Pont

2901702

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2901702>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2901702>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E228652



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E228652

BRIDGE-10-3M - Pont

2901702

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2901702>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

BRIDGE-10-3M - Pont

2901702

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2901702>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr